Manometru MA-15-10-QS-8

Numar piesa: 153385



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interval de afisare	0 bar...10 bar
Dimensiune nominala, manometru	15
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon fara unitate de masura
Tipul de montare	Instalarea liniei
Mediu de operare	Gaze inerte lichide neutre
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Factor de incarcare alternanta	0.66
Clasa de precizie de masurare	5
Tip de protectie	IP53
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Conexiune pneumatica	QS-8
Materiale care intra in contact cu mediul	Alama
Material pivot de insurubare	Alama
Material carcasa	Otel
Material vizor	PC
Culoarea carcasei	negru
Greutate produs	10 g
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	fara acetilena fara oxigen
Scala	Scara unica bar (exterior)