# Supapa de sens HB-1/8-QS-4

Numar piesa: 153447

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Functie de ventil | Functia de revenire |
| Conector pneumatic 1 | QS-4 |
| Conexiune pneumatica 2 | R1/8 |
| Tipul de montare | insurubabil |
| Debit nominal normal | 142 l/min |
| Presiune de lucru | -1 bar...10 bar |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Material carcasa | Alama, nichelata |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Presiune diferentiala min. deschisa | 0.1 bar |
| Inchidere presiunea diferentiala min. | 0.2 bar |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 11 g |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |