Supapa de sens HB-1/8-QS-6

Numar piesa: 153449

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia de revenire
Conector pneumatic 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	R1/8
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal normal	335 l/min
Presiune de lucru	-1 bar...10 bar
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Alama, nichelata
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presiune diferentiala min. deschisa	0.1 bar
Inchidere presiunea diferentiala min.	0.2 bar
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	11 g
Nota privind materialele	Conform RoHS