Supapa de sens HA-1/4-QS-8

Numar piesa: 153454

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia de revenire
Conector pneumatic 1	R1/4
Conexiune pneumatica 2	QS-8
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal normal	670 l/min
Presiune de lucru	-1 bar...10 bar
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Alama, nichelata
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presiune diferentiala min. deschisa	0.1 bar
Inchidere presiunea diferentiala min.	0.2 bar
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	24 g
Nota privind materialele	Conform RoHS