Regulator de presiune diferentiala LRLL-1/8-QS-8

Numar piesa: 153503



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functia de regulator	Presiune diferentiala, constanta cu comportament de curent invers
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	QS-8
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal deschis	115 l/min
Domeniu de reglare a presiunii	2 bar...6 bar
Presiune de intrare 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 000032...130.5 000032
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Blocaj de actionare	Contra sprijin
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	ventil de control cu piston cu actionare directa cu alimentare continua cu presiune
Debit nominal inchis	110 l/min
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	22 g
Material pivot de insurubare	Alama, nichelata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnitura de filet	PTFE