Ventil inchidere HE-2-QS-3/16-U

Numar piesa: 153980



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	2/2 bistabil
Conector pneumatic 1	QS-3/16
Conexiune pneumatica 2	QS-3/16
Tip de actionare	manual
Tipul de montare	optional: Montaj direct prin gauri de trecere Instalarea liniei
Debit nominal normal	155.7 l/min
Latimea nominala	2.4 mm
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	piston-glisant
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	reversibil
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Greutate produs	23 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR