Contor cu presetare PZV-E-C

Numar piesa: 15608

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	contor mecanic de purjare cu actionare pneumatica
Tip de revenire	Buton manual sau semnal pneumatic
Afisare	5 cifre
Caderea presiunii la mecanismul de actionare	0,2 ± 0,1 bar
Caderea presiunii, resetare	0,15 ± 0,1 bar
Presiune de declansare actionare	0,6 ± 0,2 bar
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Presiunea minima de resetare	2 bar
Durata minima a impulsului, mecanism de actionare	10 ms
Durata minima a impulsului de revenire	180 ms
Durata minima a pauzei, mecanism de actionare	15 ms
Durata minima a pauzei de resetare	50 ms
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	150 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Conexiune pneumatica	M5