Maner comutare DASI-Q11-20/25-A-SL

Numar piesa: 1568436

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20 25
Design	pentru canelura T
pentru Ø piston	Ø20 Ø25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	4 g
Tipul de montare	fixat in fanta T cu stift filetat cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	Otel galvanizat