Filtru vacuum VAF-PK-4

Numar piesa: 15889



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	3 mm
Pozitie de instalare	orice
Finete de filtrare	50 ľm
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Aplicare doar in sisteme cu vacuum deschise
Debit la presiune negativa = -0,075 MPa (-0,75 bari, -10,875 psi)	70 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Greutate produs	6 g
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conexiune pneumatica	PK-4 cu piulita olandeza
Material piulita olandeza	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	Tesatura PA
Material carcasa	PA
Capacitate de impuls de cadere	8 bar