Tub plastic PUN-4X0,75-SW

Numar piesa: 159663

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	4 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	17 mm
Ø interior	2.6 mm
Raza min. de indoire	8 mm
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de ester Furtunul de plastic poate fi pozitionat in contact cu cabluri doar daca invelisul acestora nu contine ester de acid fosforic. In caz contrar, furtunul de plastic se poate deteriora.
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0089 000015
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)