Amortizor de soc YSR-25-40-C

Numar piesa: 160273



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	25
Cursa	40 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.4 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune cu apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	40 mm
Forta max. de ridicare	4000 N
Consumul max. de energie pe cursa	160 J
Consum max. de energie pe ora	150000 J
Energie reziduala max.	0.8 J
Forta de restabilire	14 N
Forta minima de insertie	140 N
Greutate produs	600 g
Interval de masa	200 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt