# Tub plastic PAN-V0-12X1,5-SW

Numar piesa: 160553

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø exterior | 14 mm |
| Diametru exterior pentru conectorul rapid | 12 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 65 mm |
| Ø interior | 9 mm |
| Raza min. de indoire | 43 mm |
| Proprietati ale furtunului | lant energetic adecvat |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 000032...43.5 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 000032...174 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Ulei mineral: max. 0,3 MPa la max. 90 °C<br>Apa: max. 0,3 MPa la max. 90 °C |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Ulei mineral<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Material de testare la foc | UL94 V-0 (invelis) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -30 °C...90 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.133 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | PA12-P<br>PVC-P |