Ventil manual cu glisare VBOH-32-M5

Numar piesa: 1609969



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 bistabil
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Tip de actionare	manual
Tipul de montare	Instalarea liniei insurubabil
Debit nominal normal	236 l/min
Latimea nominala	3.6 mm
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensiune grila	17 mm
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	sertar cu manson
Tipul de comanda	direct
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...80 °C
Forta de actionare	14 N
Greutate produs	8 g
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, eloxat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR