Fus oscilant CRZNG-32

Numar piesa: 161852

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Pe baza standardului	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	150 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat