Ventil on/off PVEL-P-124-HP7

Numar piesa: 1629205





Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	L
Dimensiunea nominala DN	54
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	pneumatic
Principiul de etansare	slab
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	direct
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Presiune de lucru	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
Presiunea de control	9 bar...42 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	7250 g
Conector pneumatic 3	G1/2
Conexiune aer de control 12	G1/4
Alimentarea cu aer pilot	extern
Material sertar cu piston	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR PE
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat