Ventil on/off HEL-D-MINI

Numar piesa: 170690



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de actionare	pneumatic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	fara
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Functie de ventil	2/2 monostabil inchis
Presiune de lucru	3 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	126 g
Tipul de montare	Instalarea liniei
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune