Filtru LF-1/4-D-5M-MINI-NPT

Numar piesa: 173682



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical
Finete de filtrare	5 ľm
Purjare a condensului	palpare manuala
Cantitate max. de condens	22 cm3
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	0 bar...16 bar
Debit nominal normal	950 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	PE
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC