# Filtru LF-3/8-D-MINI-A-NPT

Numar piesa: 173685

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Mini |
| Seria | D |
| Pozitie de instalare | vertical |
| Finete de filtrare | 40 ľm |
| Purjare a condensului | complet automat |
| Cantitate max. de condens | 22 cm3 |
| Protectie pahar | Cos metalic de protectie |
| Presiune de lucru | 2 bar...12 bar |
| Debit nominal normal | 1400 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gaze inerte |
| Temperatura medie | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | 5 °C...60 °C |
| Tipul de montare | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu coltar de sustinere |
| Conector pneumatic 1 | 3/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 3/8 NPT |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material filtru | PE |
| Material carcasa | Zinc turnat sub presiune<br>PC |