Filtru LF-1-D-MAXI-A-NPT

Numar piesa: 173705



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical
Finete de filtrare	40 ľm
Purjare a condensului	complet automat
Cantitate max. de condens	80 cm3
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Debit nominal normal	5300 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	1 NPT
Conexiune pneumatica 2	1 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	PE
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC