Filtru-regulator LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Numar piesa: 173806



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical
Finete de filtrare	40 ľm
Purjare a condensului	rotire manuala
Cantitate max. de condens	80 cm3
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Histerezis max. de presiune	0.4 bar
Debit nominal normal	9700 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1300 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC