Lubrificator LOE-3/8-D-MINI-NPT

Numar piesa: 173822



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cantitatea max. de umplere cu ulei	45 cm3
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	16 bar
Debit minim pentru functia de lubrifiere	3 l/min
Debit nominal normal	2700 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	270 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PC