Grup de preparare aer FRC-1/4-D-7-MINI-NPT

Numar piesa: 173842

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Pozitie de instalare	vertical
Purjare a condensului	palpare manuala
Finete de filtrare	40 ľm
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Debit nominal normal	1300 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	660 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC