Drosel GRLO-M3-QS-3

Numar piesa: 175042



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia drosel
Conector pneumatic 1	M3
Conexiune pneumatica 2	QS-3
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	41 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	95 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	0.3 Nm
Greutate produs	7 g
Material pivot de insurubare	Alama
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material inel detasabil	POM
Material surub de reglare	Alama
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune