# Conector rapid CQ-3/8-12

Numar piesa: 177682

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Latimea nominala | 8.65 mm |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare | Inel de etansare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...7 bar |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.95 bar...15 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -25 °C...70 °C |
| Cuplu de strangere nominal | 2.5 Nm |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal | ± 10 % |
| Greutate produs | 8 g |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru teava/furtun cu Ø exterior 12 mm |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | POM |
| Material inel detasabil | POM |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |