# Gripper vacuum ESG-6X20

Numar piesa: 189185

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiunea ventuzei | 6x20 mm |
| Pozitie de instalare | vertical |
| Structura constructiva | Racord de vid, sus<br>Racord de vacuum lateral<br>cu compensarea inaltimii<br>cu compensare lunga a inaltimii |
| Atribuirea suportului de ventuza | Dimensiune 4 |
| Forma de ventuza | oval plat |
| Mediu de operare | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Temperatura ambianta | -10 °C...70 °C |
| Racord de vacuum | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material ventuze | NBR |