Gripper vacuum ESG-10X30

Numar piesa: 189188

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea ventuzei	10x30 mm
Pozitie de instalare	vertical
Structura constructiva	Racord de vid, sus Racord de vacuum lateral cu compensarea inaltimii cu compensare lunga a inaltimii
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 4
Forma de ventuza	oval plat
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Temperatura ambianta	-10 °C...70 °C
Racord de vacuum	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR