Suport ventuza vacuum ESH-HC-6-G

Numar piesa: 189222

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	20 mm
Volum	11.537 cm3
Pozitie de instalare	vertical
Structura constructiva	Racord de vid, sus cu compensarea inaltimii
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 6
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	472 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Fixarea ventuzei	M20x2
Racord de vacuum	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	Aluminiu Alama, nichelata POM Otel calit Otel aliaj inalt