Suport ventuza vacuum ESH-HDL-2-PK

Numar piesa: 189246

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	10 mm
Volum	0.138 cm3
Pozitie de instalare	vertical
Structura constructiva	Racord de vacuum lateral cu compensarea inaltimii
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 2
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	32 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Fixarea ventuzei	Diametru 4 mm
Racord de vacuum	PK-4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR Otel
Suport material	Aluminiu Alama, nichelata POM Otel calit Otel aliaj inalt