Ventuza vacuum ESS-150-SU

Numar piesa: 189327



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Raza min. a piesei de prelucrat	480 mm
Latimea nominala	10 mm
Diametrul ventuzei	150 mm
Volum de aspiratie	173.826 cm3
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 6
Forma de ventuza	rotund plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala	900 N
Forta transversala la presiunea de lucru nominala	1000 N
Greutate produs	719 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M20x2
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5

Caracteristica	Valoare
Material pivot de insurubare	NBR Otel, nichelat Otel, galvanizat si cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	PUR