Ventil inchidere HE-3A-1/4-QS-5/16-U

Numar piesa: 190873

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 bistabil
Selectare functie suplimentara	cu functie de evacuare a aerului
Conector pneumatic 1	QS-5/16
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Tip de actionare	manual
Tipul de montare	optional: Montaj direct prin gauri de trecere Fixare directa prin filet
Debit nominal normal	463.5 l/min
Latimea nominala	3.6 mm
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	piston-glisant
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Greutate produs	36 g
Conector pneumatic 3	necontorizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR