Ventuza vacuum fara conector ESV-80-BS

Numar piesa: 191068



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuza de compensare a inaltimii	10 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	430 mm
Diametrul ventuzei	80 mm
Volum de aspiratie	63.9 cm3
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuza	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-30 °C...180 °C
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala	213.6 N
Greutate produs	39 g
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	VMQ (silicon)