# Ventuza vacuum fara conector ESV-20-CN

Numar piesa: 191071



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ventuza de compensare a inaltimii | 7 mm |
| Raza min. a piesei de prelucrat | 50 mm |
| Diametrul ventuzei | 20 mm |
| Volum de aspiratie | 2.75 cm3 |
| Pozitie de conectare | sus |
| Pozitie de instalare | orice |
| Forma de ventuza | burduf rotund de 3,5 ori |
| Presiune de lucru | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 000032...0 000032 |
| Presiunea nominala de functionare | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 000032 |
| Mediu de operare | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-A1-L |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -10 °C...70 °C |
| Forta de mentinere la presiune de lucru nominala | 8.2 N |
| Greutate produs | 2.1 g |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | 50 +/- 5 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material ventuze | NBR |