Grup de preparare aer FRC-1/2-D-7-O-MAXI

Numar piesa: 192637



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	filtru regulator fara manometru Lubrificator proportional standard
Cantitate max. de condens	80 cm3
Finete de filtrare	40 ľm
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Indicator de presiune	pregatit G1/4
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Histerezis max. de presiune	0.4 bar
Debit nominal normal	7700 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	2390 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC