Cilindru burduf EB-385-115

Numar piesa: 193789



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	385
Ø de montare necesar	400 mm
Cursa	115 mm
Inaltime max., extins	175 mm
Unghi maxim de inclinare	15 deg
Decalaj max.	10 mm
Inaltime min. de montare	51 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Forta de restabilire	300 N
Greutate produs	5900 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Otel galvanizat