Regulator presiune LRS-3/8-D-7-O-MINI

Numar piesa: 194624

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare integrata
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator cu membrana actionat direct
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Histerezis max. de presiune	0.2 bar
Debit nominal normal	1800 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	470 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Zinc turnat sub presiune
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune