Tub plastic spiralat PUN-6X1-S-6-BL

Numar piesa: 197592

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	6 m
Ø exterior	6 mm
Lungimea blocului	1.214 m
Ø interior	4 mm
Diametrul bobinajului	46 mm
Numar bobinaje	168
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutate produs	350 g
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Material furtun	TPE-U (PU)