Tub plastic spiralat PUN-12X2-S-6-SW

Numar piesa: 197616

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	6 m
Ø exterior	12 mm
Lungimea blocului	0.98 m
Ø interior	8 mm
Diametrul bobinajului	95 mm
Numar bobinaje	64
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutate produs	1300 g
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Material furtun	TPE-U (PU)