Tub spiralat DUO PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Numar piesa: 197617

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	0.5 m
Ø exterior	4 mm
Lungimea blocului	0.268 m
Ø interior	2.6 mm
Diametrul bobinajului	25 mm
Numar bobinaje	20
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutate produs	25 g
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm
Culoare	albastru/negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Material furtun	TPE-U (PU)