Piulita olandeza MCK-PK-13

Numar piesa: 206504

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Filet interior M22x1
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conector pneumatic 1	pentru niplu de legatura, Ø interior 13 mm cu piulita olandeza
Material piulita olandeza	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS