# Distribuitor rotativ GF-1/4

Numar piesa: 2094

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Latimea nominala | 11.5 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Turatie max. | 300 1/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | Filet interior G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |