Stechere de cuplare KS4-N-6

Numar piesa: 2152



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	4.5 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...12 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	15 g
Conector pneumatic 1	N-6
Nota privind materialele	Conform RoHS