Cablu legatura NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Numar piesa: 2384165



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	28 g
Conexiune electrica 1	2x priza inclinata, M12, 3 pini
Conector electric 2	Stecher inclinat, M8, 4 pini
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Lungime cablu	0.2 m
Diametrul cablului	2.9 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,14 mm²
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)