Kit de oprire DADP-ES-Q12-40

Numar piesa: 2536506

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 deg...270 deg
Pozitie de instalare	orice
Reglare fina	-6 deg
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	450 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Nota privind materialele	Conform RoHS
Opriri de material	otel inoxidabil aliaj inalt
Material parghie	Bronz cu beriliu placat cu nichel
Material saiba	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat