Contra-rulment EAMG-U1-70

Numar piesa: 2598638

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	70
Pozitie de instalare	orice
Turatie max.	5000 1/min
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 95 %
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	74 g
Nota privind materialele	Conform RoHS