Bloc racordare MRS-2

Numar piesa: 2844247

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	2
Numarul max. de pozitii de ventil	2
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	2.5 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	4 Nm
Greutate produs	365 g
Conector pneumatic 1	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat