Placa racordare NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Numar piesa: 30427



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Presiune de lucru	0 bar...16 bar
Autorizare	UL - Recunoscut (OL)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12	1/8 NPTF
Conexiune aer de control 14	1/8 NPTF
Conector pneumatic 1	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPTF
Conector pneumatic 3	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 4	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 5	1/4 NPTF