Cilindru oscilant DSRL-12-180-P-FW

Numar piesa: 30654



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Unghiul de amortizare	2.2 deg
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 deg...180 deg
Unghi de pivotare	0 deg...180 deg
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1 Nm
Greutate produs	200 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	M5
Material arbore de actionare	Otel nichelat
Material garnituri	NBR