# Supapa de sens H-1/8-A/I

Numar piesa: 3324

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Functie de ventil | Functia de revenire |
| Conector pneumatic 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Tipul de montare | Instalarea liniei |
| Debit nominal normal | 280 l/min |
| Presiune de lucru | 0.04 MPa...0.8 MPa<br>0.4 bar...8 bar |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Material carcasa | Alama |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 21 g |
| Material garnituri | NBR |