Ventil cu parghie VHER-P-H-B43C-B-M5

Numar piesa: 3410680



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	4/3 inchis
Tip de actionare	manual
Latime	30 mm
Debit nominal normal	260 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Functionare in vid doar la portul 3 la operarea cu dubla presiune, presiunea la conectorul 1 va fi mai mare decat la conectorul 3.
Structura constructiva	Sertar rotativ
Latimea nominala	4 mm
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Nota de aplicare	se actioneaza doar manual
Blocaj de actionare	blocabil cu accesorii
Principiul de etansare	dur
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Libertatea de suprapunere	da
Indicatorul pozitiei de comutare	cu accesorii
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Cuplu de actionare	0.5 Nm
Greutate produs	80 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica 2	M5
Conector pneumatic 3	M5
Conexiune pneumatica 4	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	PA
Material parghie	PA