Unitate ghidare FENG-40-320-KF

Numar piesa: 34504



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Cursa	320 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Forta max. Fy	1000 N
Forta max. Fy statica	1260 N
Forta max. Fz	1000 N
Forta max. Fz statica	1260 N
Moment max. Mx	44 Nm
Moment max. Mx static	55 Nm
Max. Moment My	52 Nm
Moment My static max.	65 Nm
Moment max. Mz	52 Nm
Moment Mz static max.	65 Nm
Forta de deplasare	15 N
Greutate produs	3394 g
Tipul de montare	cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material element de ghidare	Otel calit
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material placa de jug	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat